

Ficha Técnica

Caja de derivación A 8 con regleta de bornes

Referencia: 2000024



Grado de protección IP55, tensión nominal de 690 V, sección nominal de 2,5 mm², 7 entradas para diámetro de cable de 5-14 mm.

Tapa de bornes.

Dimensiones: 75 x 75 x 36,2 mm

Medidas interiores: 65 x 65 x 32 mm

Por cada 10 cajas, 1 herramienta de corte
A 8/5 VDE
1 regleta de bornes tipo 689



Datos maestros	
Referencia	2000024
Tipo	A 8 5
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	con regleta de conexión
Fabricante	OBO
Dimensión	75x75x36
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polietileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	5,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,177 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Caja de derivación A 8 con regleta de bornes

Referencia: 2000024



Dimensiones



Longitud	75 mm
Ancho	75 mm
Altura	36,7 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	7
Cantidad de bornes	5
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Tensión de aislamiento calculada U _i	690 V
Montaje	Borne
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Fijación a presión
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	7 Entradas para diámetro de cable 5-14 mm
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Cuadrado
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	65x65x32 mm
Máx. Sección de conductor	2,5 mm²
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Montaje en tierra	no

Ficha Técnica

Caja de derivación A 8 con regleta de bornes

Referencia: 2000024



Datos técnicos

Montaje bajo el agua	no
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal mín.	2,5 mm²
Tensión nominal	690 V
Precintable	no
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP55
Rango de temperatura máx.	45 °C
Rango de temperatura	-5 °C
Tapa transparente	no
Posibilidad de vertido	no
Masa de relleno suministrada	no
Resistente a la intemperie	no
Modelo tapa caja derivación de cable	Tapa ciega