

# Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4182, ranura de 22 mm, doble, FT, perforado

Referencia: 1122671



Perfil/carril de montaje con perforación pasante en el fondo en versión reforzada y con 22 mm de ancho de ranura. En versión doble, es decir, con dos perfiles unidos entre sí en la base (remachados).



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

## Datos maestros

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Referencia                                     | 1122671                               |
| Tipo                                           | MS4182P3000FT                         |
| Denominación 1                                 | Perfil                                |
| Denominación 2                                 | perfor., ancho de ranura 22mm         |
| Fabricante                                     | OBO                                   |
| Dimensión                                      | 3000x41x82                            |
| Material                                       | Acero                                 |
| Superficie                                     | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Norma superficies                              | DIN EN ISO 1461                       |
| Unidad VK más pequeña                          | 3                                     |
| Cantidad                                       | Metro                                 |
| Peso                                           | 402,2 kg                              |
| Unidad de peso                                 | kg/100 m                              |
| Huella de CO <sub>2</sub> (GWP) Cradle-to-Gate | 8,9341 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Metro |


# Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4182, ranura de 22 mm, doble, FT, perforado

Referencia: 1122671



## Dimensiones



|          |          |
|----------|----------|
| Longitud | 3.000 mm |
| Ancho    | 41 mm    |
| Altura   | 82 mm    |
| Medida L | 3.000 mm |

## Datos técnicos

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Seccionable              | no                    |
| Tipo de perforación      | Nervio perforado      |
| Versión                  | Perfil doble          |
| Mantenimiento de función | no                    |
| Tamaño del orificio      | 14x28                 |
| Grosor del material      | 2 mm                  |
| Con dentado              | sí                    |
| Forma de perfil          | C = perfil            |
| Ancho de ranura          | 22 mm                 |
| Statischer Wert A        | 4,9 cm <sup>2</sup>   |
| Statischer Wert Iy       | 30,69 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Iz       | 15,11 cm <sup>4</sup> |
| Statischer Wert Wy       | 2,51 cm <sup>3</sup>  |
| Statischer Wert Wz       | 2,69 cm <sup>3</sup>  |