

Ficha Técnica

UP Caja domótica empotrable 66, espacio de apriete adicional

Referencia: 2003726



Caja electrónica empotrable con espacio de apriete adicional, para el uso en muros con una profundidad de montaje de mínimo 66 mm.

- Con 4 conectores conectables con cierre de bayoneta
 - 6 entradas de tubo combinadas hasta Ø 20 y 25 mm
 - 8 entradas hasta Ø 20 mm
 - 6 entradas hasta Ø 14 mm
 - 2 entradas hasta Ø 20 mm en el suelo
 - Tabique de separación para distintas tensiones, con orificios practicables
 - 4 x 3 Huecos para tornillos
- Norma IEC 60670-1, IEC 60670-22 y DIN 49073-1.



PP Polipropileno

Datos maestros

Referencia	2003726
Tipo	UE 66
Denominación 1	UP Caja para mecanismos
Denominación 2	c/ tornillos p/mecanismo
Suministrable a partir de	01.10.2021
Fabricante	OBO
Dimensión	Ø60xH66x148
Color	Negro intenso
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	6,15 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2232 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

UP Caja domótica empotrable 66, espacio de apriete adicional

Referencia: 2003726



Dimensiones



Longitud	148 mm
Ancho	76 mm
Altura	66 mm

Datos técnicos

Número de entradas	22
Tipo de entrada	Orificio practicable para conductores NYM, líneas de datos y tubos corrugados
Tipo de entrada a la carcasa	Orificio practicable
Versión	Individual
Forma constructiva	Caja electrónica
Fijación de los aparatos	Tomillos
Tapa	Sin
Fijación de tapa	Tomillos
Entrada por la parte posterior	sí
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/IEC 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Ovalado
Para diámetro de tubo	20/25 mm
Libre de halógenos	sí
Entradas combinadas Ø 20 / 25 mm	6
Máx. Sección de conductor	2,5 mm ²
Con lengüeta claveteada	no
Con tornillos	sí
Sección nominal máx.	2,5 mm ²
Sección nominal mín.	1,5 mm ²
Entradas de tubo Ø 20 mm	10
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Clase de protección	IP30
Hermética	no
Tensión de funcionamiento	400 V