

# Ficha Técnica

## HW Anillo de ajuste inducido 10

Referencia: 2003842



Anillo de compensación para caja portamecanismos para paredes huecas Ø 68 mm, para el atornillado.



**PP** Polipropileno

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2003842                   |
| Tipo                               | ZH 10-AR                  |
| Denominación 1                     | HW Compensación junta     |
| Denominación 2                     | p/ caja pared panel       |
| Suministrable a partir de          | 01.10.2021                |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | Ø68mm, H10mm              |
| Color                              | Naranja                   |
| Material                           | Polipropileno             |
| Unidad VK más pequeña              | 25                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 0,36 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0145 kg CO2e / 1 Unidad |

# Ficha Técnica

## HW Anillo de ajuste inducido 10


Referencia: 2003842



### Dimensiones



Altura 10 mm



### Datos técnicos

|                                     |                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Antiinflamable                      | la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-11, temperatura de ensayo 850°C |
| Ejecución                           | redondo                                                           |
| Distancia entre tornillos mecanismo | 60 mm                                                             |
| Libre de halógenos                  | sí                                                                |
| Con tornillos                       | sí                                                                |
| Conforme a ROHS                     | sí                                                                |
| A prueba de impactos                | no                                                                |