

Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A4, perforado

Referencia: 1123033



Perfiles C para cargas pesadas para la instalación individual de construcciones portantes para, p. ej., bandejas portacables o como consola para armarios eléctricos. También utilizable para el cableado, en combinación con abrazaderas sobre perfil con patillas tipo U.



A4	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1123033
Tipo	MS4141P0300A4
Denominación 1	Perfil
Denominación 2	perfor., ancho de ranura 22mm
Fabricante	OBO
Dimensión	300x41x41
Material	Acero inoxidable 1.4571
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	72 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	4,0157 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Perfil de montaje MS4141, ranura de 22 mm, A4, perforado

Referencia: 1123033



Dimensiones



Longitud	300 mm
Ancho	41 mm
Altura	41 mm
Medida L	300 mm

Datos técnicos

Seccionable	no
Tipo de perforación	Dorso perforado
Versión	Perfil simple
Distancia central entre orificios	50 mm
Mantenimiento de función	no
Tamaño del orificio	14x28
Grosor del material	2,5 mm
Con dentado	sí
Forma de perfil	C = perfil
Ancho de ranura	22 mm
Statischer Wert A	2,97 cm ²
Statischer Wert Iy	6,05 cm ⁴
Statischer Wert Iz	9,01 cm ⁴
Statischer Wert Wy	2,91 cm ³
Statischer Wert Wz	4,4 cm ³