

Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base H simple, mediacaña metálica, A2

Referencia: 1186149



Abrazadera sobre perfil con base con cabeza de martillo, mediacaña metálica con bordes redondeados para proteger los cables. Para el montaje vertical y horizontal de 1 cable individual en perfil tipo C. Para ancho de ranura de 16 - 17 mm. Con tornillo de 1 paso en la mediacaña, cabeza de tornillo hexagonal universal SW10, con ranura y ranura en cruz. Adecuado para montaje en zonas interiores y exteriores. Se recomienda el uso de una contra-caña.



A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros

Referencia	1186149
Tipo	BS-H1-M-52 A2
Denominación 1	Abrazadera sobre perfil 2056
Fabricante	OBO
Dimensión	46-52mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	25
Cantidad	Pieza
Peso	10,4 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,736 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Abrazadera sobre perfil base H simple, mediacaña metálica, A2

Referencia: 1186149



Dimensiones



Longitud	25 mm
Ancho	57 mm
Altura	89 mm
Espesor de chapa	2 mm
Medida A	25 mm
Medida B	57 mm
Medida C	33 mm
Medida G (mm)	M8
Medida H	89 mm
Medida L	43 mm
Medida t	2 mm

Datos técnicos

Número de cables / tubos	1
Mantenimiento de función	sí
Para diámetro de tubo máx.	52 mm
Para diámetro de tubo mín.	46 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) máx.	17 mm
Para carriles con ancho de ranura (con intervalo) mín.	16 mm
Rosca	M8
Libre de halógenos	sí
Longitud, dimensiones exteriores	33 mm
Máx. Par de apriete	5 Nm
Con bandeja de plástico	no
Con bandeja metálica	sí
Modo de montaje	Perfiles en C
Conforme a ROHS	sí
Ancho de ranura	10 mm
Rango de sujeción D máx.	52 mm
Rango de sujeción D mín.	46 mm
Accesorio de superficie	Sin tratar
Accesorio de material	Acero inoxidable
Con contramediacaña	no
Material de la bandeja	Acero inoxidable
Calidad de material de la bandeja	Acero inoxidable 304 (1.4301)