

Ficha Técnica

Caja de derivación X 06 con regleta de bornes

Referencia: 2005202



Caja de derivación con regleta de conexión para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores. Forma rectangular con entradas ciegas. Apropiado para el montaje en pared y techo con la posibilidad de fijación exterior, interior o montaje en las esquinas. Particularmente resistente a los impactos con IK09. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Incluye regleta de 5 polos.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK09 según DIN EN 50102. Grado de protección IP67 según DIN EN 60529.

Se suministra con una regleta de bornes de 5 polos.



PC Polycarbonato

Datos maestros

Referencia	2005202
Tipo	X06 T LGR
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	con regleta de conexión
Fabricante	OBO
Dimensión	151x117x86
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polycarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	38 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,5201 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja de derivación X 06 con regleta de bornes


Referencia: 2005202



Dimensiones



Longitud	151 mm
Ancho	117 mm
Altura	86 mm



Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	8
Tipo de entrada	Membrana escalonada separable
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Tensión de aislamiento calculada U_i	750 V
Montaje	Borne
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	4 x Ø20/25, 4 x Ø20/25/32
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Rectangular
Reforzado con fibra de vidrio	sí
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	137x105x68 mm
Máx. Sección de conductor	6 mm ²
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal máx.	6 mm ²
Sección nominal mín.	2,5 mm ²
Tensión nominal	750 V
Precintable	sí
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	sí
Clase de protección	IP67

Ficha Técnica

Caja de derivación X 06 con regleta de bornes

Referencia: 2005202



Datos técnicos

Grado de protección código IK	IK09
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	sí