

Ficha Técnica

Caja de derivación X 10 con borne de derivación y carril DIN

Referencia: 2005308



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores. Forma rectangular con entradas ciegas. Apropiado para el montaje en pared y techo con la posibilidad de fijación exterior, interior o montaje en las esquinas. Particularmente resistente a los impactos con IK09. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Incluye terminal de derivación de cable principal de 5 polos, cada uno con 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² secciones de conexión de conductores por polo.

Caja de derivación de cables conforme a DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK09 según DIN EN 50102. Grado de protección IP67 según DIN EN 60529.

Además se adjunta un borne de derivación de la línea principal de 5 polos con 2 x 25 mm² + 2 x 16 mm² secciones de conducción por polo.



PC Polycarbonato

Datos maestros

Referencia	2005308
Tipo	X10 H25 GNP5 LGR
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	Terminal derivación línea ppal
Fabricante	OBO
Dimensión	191x151x126
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polycarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	104 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	2,457 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Caja de derivación X 10 con borne de derivación y carril DIN

Referencia: 2005308



Dimensiones



Longitud	191 mm
Ancho	151 mm
Altura	126 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	10
Tipo de entrada	Membrana escalonada separable
Tipo de entrada a la carcasa	Troquelado
Tensión de aislamiento calculada U_i	750 V
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	no
Entradas	10 x Ø20/25/32
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Rectangular
Reforzado con fibra de vidrio	sí
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	177x137x110 mm
Máx. Sección de conductor	25 mm ²
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal máx.	10 mm ²
Sección nominal mín.	4 mm ²
Tensión nominal	750 V
Precintable	sí
Conforme a ROHS	exento
A prueba de impactos	sí
Clase de protección	IP67
Grado de protección código IK	IK09
Rango de temperatura máx.	65 °C

Ficha Técnica

Caja de derivación X 10 con borne de derivación y carril
DIN

Referencia: 2005308



Datos técnicos

Rango de temperatura	-25 °C
Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	sí