

Ficha Técnica

Caja X 06, vacía y ciega

Referencia: 2005462



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores. Forma rectangular sin entradas. Apropiado para el montaje en pared y techo con la posibilidad de fijación exterior, interior o montaje en las esquinas. Particularmente resistente a los impactos con IK09. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Resistencia al impacto IK09 según DIN EN 50102. Grado de protección IP67 según DIN EN 60529.



PC Polycarbonato

Datos maestros

Referencia	2005462
Tipo	X06C LGR
Denominación 1	Envolvente vacía
Fabricante	OBO
Dimensión	150x116x86
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polycarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	33,1 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,3339 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Caja X 06, vacía y ciega

Referencia: 2005462



Dimensiones



Longitud	151 mm
Ancho	117 mm
Altura	86 mm

Datos técnicos

Posibilidad de montaje	no
Fijación de tapa	Atornillado
Ejecución	Rectangular
Apropiado para uso externo	sí
Medidas interiores	137x105x68 mm
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje en superficie
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP67
Grado de protección código IK	IK09
Clase de protección:	II
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Resistente a la intemperie	sí