Ficha Técnica

Caja de derivación T 250, ciega

Referencia: 2007287



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma rectangular sin entradas. Apropiado para el montaje en pared y techo, el montaje en estructuras de chapas y rosca en el suelo. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK05 según DIN EN 50102.

VDE KEMA KEUR HALOGEN FREE 650° UV RESISTANT CE UKCA IP 66 25 mm² 500 V IK 05

PP/ GF Polipropileno, reforzado con fibra de vidrio

Datos maestros

Referencia	2007287
Tipo	T 250 OE
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	sin entradas
Fabricante	OBO
Dimensión	240x190x95
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno, reforzado con fibra de vidrio
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	48,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,8041 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja de derivación T 250, ciega

Referencia: 2007287

Dimensiones





Longitud	240 mm
Ancho	190 mm
Altura	95 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Tipo de entrada	ninguna
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Sin
Tensión de aislamiento calculada Ui	500 V
Montaje	Sin
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	sí
Entradas	ninguna
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 750°C
Ejecución	Rectangular
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Reforzado con fibra de vidrio	sí
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	225x173x86 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal mín.	25 mm²
Tensión nominal	500 V
Precintable	sí
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP66
Grado de protección código IK	IK05

Ficha Técnica

Caja de derivación T 250, ciega

Referencia: 2007287

Datos técnicos

Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	no