

Ficha Técnica

Caja de derivación T 60, con conos, resistente a la llama

Referencia: 2007339



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma cuadrada con juntas insertables en los lados y entradas ciegas en el suelo. Apropiado para el montaje en pared y techo, y el montaje en estructuras de chapa. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricado con materiales sin halógenos. Modelo antiinflamable de polipropileno especial.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Retardante de llama según DIN EN 60695-2-11, temperatura de prueba 960 ° C. Resistencia al impacto IK07 según DIN EN 50102.



PP Polipropileno

Datos maestros	
Referencia	2007339
Tipo	T 60 F
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	con conos
Fabricante	OBO
Dimensión	114x114x57
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno
Unidad VK más pequeña	5
Cantidad	Pieza
Peso	12,3 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,6237 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja de derivación T 60, con conos, resistente a la llama

Referencia: 2007339



Dimensiones



Longitud	114 mm
Ancho	114 mm
Altura	57 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	7
Tipo de entrada	Cono
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Membrana escalonada separable
Tensión de aislamiento calculada Ui	500 V
Montaje	Sin
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	sí
Entradas	7 x M25
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 960°C
Ejecución	Cuadrado
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Reforzado con fibra de vidrio	no
Medidas interiores	100x100x48 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Sección nominal mín.	6 mm²
Tensión nominal	500 V
Precintable	sí
Conforme a ROHS	sí

Ficha Técnica

Caja de derivación T 60, con conos, resistente a la llama

Referencia: 2007339



Datos técnicos

Clase de protección	IP66
Grado de protección código IK	IK07
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	no