

Ficha Técnica

Caja de derivación T 350, con tapa alta y conos

Referencia: 2007718



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma rectangular con juntas insertables. Apropiado para el montaje en pared y techo, el montaje en estructuras de chapas y rosca en el suelo. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa alta con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Incluye riel de perfil.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK05 según DIN EN 50102.

Medidas interiores: 267x182x127 mm



PP/
PC

Polipropileno/policarbonato

Datos maestros

Referencia	2007718
Tipo	T 350 HD LGR
Denominación 1	Caja de derivación
Denominación 2	con tapa alta
Fabricante	OBO
Dimensión	285x201x139
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno/policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	72,76 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	3,284 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Caja de derivación T 350, con tapa alta y conos

Referencia: 2007718



Dimensiones



Longitud	285 mm
Ancho	201 mm
Altura	137 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Número de entradas	24
Tipo de entrada	Cono
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Otros
Tensión de aislamiento calculada Ui	500 V
Montaje	Perfil para cuadros eléctricos
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	sí
Entradas	16xM32 8xM40
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Rectangular
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Reforzado con fibra de vidrio	sí
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	267x182x127 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Tensión nominal	500 V
Precintable	sí
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP66
Grado de protección código IK	IK05
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-25 °C

Ficha Técnica

Caja de derivación T 350, con tapa alta y conos

Referencia: 2007718



Datos técnicos

Tapa transparente	no
Resistente a la intemperie	no