

Ficha Técnica

Caja de derivación T 100, con tapa alta, cerrada

Referencia: 2007732



Caja de derivación cerrada para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma rectangular sin entradas. Apropiado para el montaje en pared y techo, y el montaje en estructuras de chapa. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa alta con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Incluye riel de perfil.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK07 según DIN EN 50102.

Medidas interiores: 136x102x74 mm



PP/PC Polipropileno/policarbonato

Datos maestros

Referencia	2007732
Tipo	T 100 OE HD LGR
Denominación 1	Caja de derivación ciega
Denominación 2	con tapa alta
Fabricante	OBO
Dimensión	150x116x83
Color	Gris claro, RAL 7035
Material	Polipropileno/policarbonato
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	23,65 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,0622 kg CO2e / 1 Unidad



Ficha Técnica

Caja de derivación T 100, con tapa alta, cerrada

Referencia: 2007732



Dimensiones



Longitud	150 mm
Ancho	116 mm
Altura	83 mm

Datos técnicos

Tubular	sí
Tipo de entrada	ninguna
Tipo de entrada	Cable
Tipo de entrada a la carcasa	Sin
Tensión de aislamiento calculada U _i	500 V
Montaje	Perfil para cuadros eléctricos
Tapa	Opaco
Fijación de tapa	Atornillado
Entrada por la parte posterior	sí
Entradas	sin
Modelo a prueba de explosiones	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Ejecución	Rectangular
Mantenimiento de función	Sin
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Libre de halógenos	sí
Medidas interiores	136x102x74 mm
Con apantallamiento	no
Con tapa	sí
Modo de montaje	Montaje sobre pared/techo
Tensión nominal	500 V
Precintable	sí
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP66

Ficha Técnica

Caja de derivación T 100, con tapa alta, cerrada

Referencia: 2007732



Datos técnicos

Grado de protección código IK	IK07
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-25 °C
Resistente a la intemperie	no