

# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 350, con tapa alta, cerrada

Referencia: 2007738



Caja de derivación cerrada para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma rectangular sin entradas. Apropiado para el montaje en pared y techo, el montaje en estructuras de chapas y rosca en el suelo. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa alta con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Incluye riel de perfil.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK05 según DIN EN 50102.

Medidas interiores: 267x182x127 mm



**PP/PC** Polipropileno/policarbonato

### Datos maestros

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Referencia                         | 2007738                     |
| Tipo                               | T 350 OE HD LGR             |
| Denominación 1                     | Caja de derivación ciega    |
| Denominación 2                     | con tapa alta               |
| Fabricante                         | OBO                         |
| Dimensión                          | 285x201x139                 |
| Color                              | Gris claro, RAL 7035        |
| Material                           | Polipropileno/policarbonato |
| Unidad VK más pequeña              | 1                           |
| Cantidad                           | Pieza                       |
| Peso                               | 68,66 kg                    |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                  |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1472 kg CO2e / 1 Unidad   |


# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 350, con tapa alta, cerrada

Referencia: 2007738



### Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 285 mm |
| Ancho    | 201 mm |
| Altura   | 137 mm |

### Datos técnicos

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tubular                              | sí                                                               |
| Tipo de entrada                      | ninguna                                                          |
| Tipo de entrada                      | Cable                                                            |
| Tipo de entrada a la carcasa         | Sin                                                              |
| Tensión de aislamiento calculada Ui  | 500 V                                                            |
| Montaje                              | Perfil para cuadros eléctricos                                   |
| Tapa                                 | Opaco                                                            |
| Fijación de tapa                     | Atornillado                                                      |
| Entrada por la parte posterior       | sí                                                               |
| Entradas                             | ninguna                                                          |
| Modelo a prueba de explosiones       | no                                                               |
| Antiinflamable                       | la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 750°C |
| Ejecución                            | Rectangular                                                      |
| Mantenimiento de función             | Sin                                                              |
| Para zona Ex                         | Sin                                                              |
| Para zona Ex con gas                 | Sin                                                              |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin                                                              |
| Reforzado con fibra de vidrio        | sí                                                               |
| Libre de halógenos                   | sí                                                               |
| Medidas interiores                   | 267x182x127 mm                                                   |
| Con apantallamiento                  | no                                                               |
| Con tapa                             | sí                                                               |
| Modo de montaje                      | Montaje sobre pared/techo                                        |
| Tensión nominal                      | 500 V                                                            |
| Precintable                          | sí                                                               |
| Conforme a ROHS                      | sí                                                               |
| Clase de protección                  | IP66                                                             |
| Grado de protección código IK        | IK05                                                             |
| Rango de temperatura máx.            | 65 °C                                                            |

# Ficha Técnica

Caja de derivación T 350, con tapa alta, cerrada

Referencia: 2007738



## Datos técnicos

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Rango de temperatura       | -25 °C |
| Resistente a la intemperie | no     |