Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca métrica con empaquetadura múltiple, gris claro
Referencia: 2022110

Prensaestopas con rosca de conexión métrica de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, armarios de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado , probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C.

HALOGEN FREE · UV RESISTANT · IP 68 · M

PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2022110
Tipo	V-TEC VM20 2x4
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	con empaquetadura múltiple
Fabricante	OBO
Dimensión	M20
Color	Gris claro
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,86 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,054 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca métrica con empaquetadura múltiple, gris claro
Referencia: 2022110

Dimensiones



Medida D	4 mm
Medida E	27 mm
Medida L máx.	30,5 mm
Medida L mín.	23,5 mm
Medida L1	10 mm
Medida L2	6 mm

Datos técnicos

Número de agujeros	2
Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	M20 x 1,5
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	10 mm
Tamaño nominal de rosca	20
Paso de rosca	1,5 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Par de giro inestable	3,8 Nm
Empaquetadura múltiple	sí
Con contratuerca	no
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	24
Clase de protección	IP68
Medida entre vértices hexagonal	27 mm
Prensaestopas divisibles	no
Rango de temperatura máx.	65 °C

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca métrica con empaquetadura múltiple, gris claro
Referencia: 2022110

Datos técnicos

Rango de temperatura	-20 °C
Posibilidad de descarga de tracción	sí