

# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 350 con tapa alta transparente y conos

Referencia: 2007758



Caja de derivación para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores protegidas. Forma rectangular con juntas insertables. Apropiado para el montaje en pared y techo, el montaje en estructuras de chapas y rosca en el suelo. Con la posibilidad de fijación interior y montaje mediante cúpulas esquineras. Tapa alta, transparente con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Incluye riel de perfil.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Antiinflamable según DIN EN 60695-2-11, temperatura de ensayo 650 °C. Resistencia al impacto IK05 según DIN EN 50102.

Medidas interiores: 267x182x127 mm



PP/  
PC

Polipropileno/policarbonato

### Datos maestros

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Referencia                         | 2007758                     |
| Tipo                               | T 350 HD TR                 |
| Denominación 1                     | Caja de derivación          |
| Denominación 2                     | con tapa transparente alta  |
| Fabricante                         | OBO                         |
| Dimensión                          | 285x201x139                 |
| Color                              | Gris claro, RAL 7035        |
| Material                           | Polipropileno/policarbonato |
| Unidad VK más pequeña              | 1                           |
| Cantidad                           | Pieza                       |
| Peso                               | 85 kg                       |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                  |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,2649 kg CO2e / 1 Unidad   |


# Ficha Técnica

## Caja de derivación T 350 con tapa alta transparente y conos

Referencia: 2007758



### Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 285 mm |
| Ancho    | 201 mm |
| Altura   | 137 mm |

### Datos técnicos

|                                        |                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tubular                                | sí                                                                      |
| Número de entradas                     | 24                                                                      |
| Tipo de entrada                        | Cono                                                                    |
| Tipo de entrada                        | Cable                                                                   |
| Tipo de entrada a la carcasa           | Otros                                                                   |
| Tensión de aislamiento calculada $U_i$ | 500 V                                                                   |
| Montaje                                | Perfil para cuadros eléctricos                                          |
| Tapa                                   | Transparente                                                            |
| Fijación de tapa                       | Atornillado                                                             |
| Entrada por la parte posterior         | sí                                                                      |
| Entradas                               | 16xM32<br>8xM40                                                         |
| Modelo a prueba de explosiones         | no                                                                      |
| Antiinflamable                         | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Ejecución                              | Rectangular                                                             |
| Mantenimiento de función               | Sin                                                                     |
| Para zona Ex                           | Sin                                                                     |
| Para zona Ex con gas                   | Sin                                                                     |
| Para zona Ex con polvo en suspensión   | Sin                                                                     |
| Reforzado con fibra de vidrio          | sí                                                                      |
| Libre de halógenos                     | sí                                                                      |
| Medidas interiores                     | 267x182x127 mm                                                          |
| Con apantallamiento                    | no                                                                      |
| Con tapa                               | sí                                                                      |
| Modo de montaje                        | Montaje sobre pared/techo                                               |
| Tensión nominal                        | 500 V                                                                   |
| Precintable                            | sí                                                                      |
| Conforme a ROHS                        | sí                                                                      |
| Clase de protección                    | IP66                                                                    |
| Grado de protección código IK          | IK05                                                                    |
| Rango de temperatura máx.              | 65 °C                                                                   |
| Rango de temperatura                   | -25 °C                                                                  |

# Ficha Técnica

Caja de derivación T 350 con tapa alta transparente y conos

Referencia: 2007758



## Datos técnicos

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Tapa transparente          | sí |
| Resistente a la intemperie | no |