

# Ficha Técnica

## Prensaestopas, rosca métrica larga, gris plateado

Referencia: 2022921



Prensaestopas con rosca de conexión métrica de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, armarios de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado, probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C.



PA Poliamida

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2022921                   |
| Tipo                               | V-TEC VM L12 SGR          |
| Denominación 1                     | Prensaestopas             |
| Denominación 2                     | métrica total larga       |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | M12                       |
| Color                              | gris plata; RAL 7001      |
| Material                           | Poliamida                 |
| Unidad VK más pequeña              | 50                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 0,392 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0256 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

## Prensaestopas, rosca métrica larga, gris plateado

Referencia: 2022921



### Dimensiones



|               |         |
|---------------|---------|
| Medida E      | 16,5 mm |
| Medida L máx. | 24 mm   |
| Medida L mín. | 17,5 mm |
| Medida L1     | 15 mm   |
| Medida L2     | 5 mm    |

### Datos técnicos

|                                      |                                                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de junta                        | Junta tórica                                                            |
| Versión                              | Recto                                                                   |
| Protección de torsión                | no                                                                      |
| Sellado D máx.                       | 7 mm                                                                    |
| Sellado D mín.                       | 3,5 mm                                                                  |
| protegido contra explosiones         | no                                                                      |
| Racor de cable plano                 | no                                                                      |
| Antiinflamable                       | según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C |
| Para zona Ex                         | Sin                                                                     |
| Para zona Ex con gas                 | Sin                                                                     |
| Para zona Ex con polvo en suspensión | Sin                                                                     |
| Rosca                                | M12 x 1,5                                                               |
| Tipo de rosca                        | Métrico                                                                 |
| Largo de la rosca                    | 15 mm                                                                   |
| Tamaño nominal de rosca              | 12                                                                      |
| Paso de rosca                        | 1,5 mm                                                                  |
| Reforzado con fibra de vidrio        | no                                                                      |
| Libre de halógenos                   | sí                                                                      |
| Par de giro inestable                | 2 Nm                                                                    |
| Categoría del efecto del impacto     | 3                                                                       |

# Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca métrica larga, gris plateado

Referencia: 2022921



## Datos técnicos

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Categoría de la descarga de tracción | A       |
| Empaquetadura múltiple               | no      |
| Con contratuerca                     | no      |
| Conforme a ROHS                      | sí      |
| A prueba de impactos                 | no      |
| Ancho de llave                       | 15      |
| Clase de protección                  | IP68    |
| Medida entre vértices hexagonal      | 16,5 mm |
| Prensaestopas divisibles             | no      |
| Rango de temperatura máx.            | 65 °C   |
| Rango de temperatura                 | -20 °C  |
| Posibilidad de descarga de tracción  | sí      |