

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris plateado

Referencia: 2024187



Prensaestopas con rosca de conexión métrica PG de tipo con tuerca de capuchón, para cajas de derivación, carcasa, cajas de distribución en sector privado e industrial. Con descarga de tracción y labio de sellado integrado, probado según DIN EN 62444. Clase de protección IP68. Se puede utilizar entre -20 °C y +65 °C.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2024187
Tipo	V-TEC L PG9 SGR
Denominación 1	Prensaestopas
Denominación 2	con rosca larga
Fabricante	OBO
Dimensión	PG9
Color	gris plata; RAL 7001
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,67 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0362 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris plateado

Referencia: 2024187



Dimensiones



Medida E	21 mm
Medida L máx.	27 mm
Medida L mín.	21 mm
Medida L1	15 mm
Medida L2	5 mm
Medida L3	15,5 mm

Datos técnicos

Tipo de junta	Junta tórica
Versión	Recto
Protección de torsión	no
Sellado D máx.	8 mm
Sellado D mín.	2,5 mm
protegido contra explosiones	no
Racor de cable plano	no
Para zona Ex	Sin
Para zona Ex con gas	Sin
Para zona Ex con polvo en suspensión	Sin
Rosca	Pg 9
Tipo de rosca	PG
Largo de la rosca	15 mm
Tamaño nominal de rosca	9
Paso de rosca	1,5 mm
Reforzado con fibra de vidrio	no
Libre de halógenos	sí
Par de giro inestable	2,5 Nm
Empaquetadura múltiple	no
Con contratuerca	no
Conforme a ROHS	sí
A prueba de impactos	no
Ancho de llave	19
Clase de protección	IP68
Medida entre vértices hexagonal	21 mm
Prensaestopas divisibles	no

Ficha Técnica

Prensaestopas, rosca PG larga, gris plateado

Referencia: 2024187



Datos técnicos

Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C
Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 máx.	8 mm
Descarga de esfuerzo y protección contra la torsión D2 mín.	3,5 mm
Posibilidad de descarga de tracción	sí