


Ficha Técnica

Curva 90°, Rosca PG

Referencia: 2029901



Codos con rosca PG interna y externa según DIN 40430.
El codo se pueden completar con 2 anillos de presión 107/D de acero, una junta 107/A o 107/B y un tornillo a presión 107/E para crear un prensaestopas angular.



PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2029901
Tipo	107 W PG 9 PA
Denominación 1	Codo tubular
Fabricante	OBO
Dimensión	PG9
Color	Gris claro
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	0,39 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0243 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Curva 90°, Rosca PG

Referencia: 2029901



Dimensiones



Medida A	18,5 mm
Medida B	10,5 mm
Medida D1	19,5 mm
Medida D2	11,5 mm
Medida L1	11 mm
Medida L2	9 mm
Medida L3	19 mm

Datos técnicos

Forma constructiva	Con rosca
Antiinflamable	según la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
Rosca	Pg 9
Medida de rosca PG exterior	9
Medida de rosca PG interior	9
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	65 °C
Rango de temperatura	-20 °C