

Ficha Técnica

Tubo de acero con revestimiento de polvo negro, con rosca

Referencia: 2046500



Tubo para instalaciones eléctricas según EN 61386-1, con extremos roscados según DIN EN 60423, para la protección mecánica de cables y conductores. Con pared interior sin rebabas. Clase de protección contra la corrosión 2 (media). Por cada tubo ya se ha enroscado un manguito de unión.



St	Acero
PE50	PES50 - poliéster/epoxi

Datos maestros

Referencia	2046500
Tipo	SM16W SW
Denominación 1	Tubo roscado de acero
Denominación 2	con manguito roscado
Fabricante	OBO
Dimensión	M16, 3000mm
Color	negro intenso; RAL 9005
Material	Acero
Superficie	PES50 - poliéster/epoxi
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	30
Cantidad	Metro
Peso	50 kg
Unidad de peso	kg/100 m
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1423 kg CO2e / 1 Metro


Ficha Técnica

Tubo de acero con revestimiento de polvo negro, con rosca

Referencia: 2046500



Dimensiones



Longitud	3.000 mm
Medida D	16 mm
Medida L	3.000 mm
Medida l	13 mm
Medida m (mm)	M16
Medida t	1,3 mm

Datos técnicos

Montaje en superficie	sí
Modelo para tubos	Rígido con rosca
Instalación en hormigón	sí
Comportamiento a la curvatura	rígido
Resistencia a la compresión	muy pesado (4000 N)
Temperatura de utilización máx.	+ 250 °C
Temperatura de utilización mín.	- 45 °C
Rosca	M16x1,5
Instalación en pared hueca	sí
Instalación sobre madera	sí
Instalación en tierra	no
Instalación en el exterior	no
Código de clasificación	55561
Máquinas e instalación de sistema	sí
Con manguito	sí
Superficie pulida	no
Superficie pulida	no
Conforme a ROHS	sí
Resistencia al impacto	Muy pesado (6,8/300 mm)
Rango de temperatura máx.	250 °C

Ficha Técnica

Tubo de acero con revestimiento de polvo negro, con rosca

Referencia: 2046500



Datos técnicos

Rango de temperatura	-45 °C
Instalación bajo suelo (asfalto, asfalto en caliente)	sí
Instalación bajo suelo (pavimento)	sí
Empotrado	sí