

Ficha Técnica

Brida para cables, negro, resistente a los rayos UV

Referencia: 2331874



Las bridas para cables sirven para fijar o unir cables y tubos en sistemas de bandejas portacables u otras estructuras de montaje de forma rápida y sencilla.




PA Poliamida

Datos maestros

Referencia	2331874
Tipo	565 4.8x200 SWUV
Denominación 1	Brida para cables
Denominación 2	resistente rayos UV
Fabricante	OBO
Dimensión	4,8x200mm
Color	Negro
Material	Poliamida
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,149 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,006 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Longitud	200 mm
Ancho	4,8 mm
Altura	1,6 mm
Medida B	4,8 mm
Medida L	200 mm
Medida t	1,6 mm

Ficha Técnica

Brida para cables, negro, resistente a los rayos UV

Referencia: 2331874



Datos técnicos

Versión	Con dentado exterior
Cierre de banda	Lengüeta/saliente de plástico
Tipo de fijación	Sin
Superficie de rotulación	Sin
Libre de halógenos	sí
Cierre extraíble	no
Máx. Diámetro del haz	52 mm
Homologación MIL	no
Temperatura de montaje máx.	90 °C
Temperatura de montaje mín.	-30 °C
Reflectante	no
Conforme a ROHS	sí
Rango de temperatura máx.	90 °C
Rango de temperatura	-30 °C
Transparente	no
Homologación UL	sí
Resistente a los UV	sí
Homologación VG	no
Resistencia a la tracción	220 N