


# Ficha Técnica

## Abrazadera OBO-Quick, aluminio

Referencia: 2149916



Abrazadera Quick de OBO, tipo ALQ M, para todos los sistemas de tubos métricos de aluminio, y tubos de aislamiento para cargas ligeras y pesadas. Adecuada para el alojamiento del sistema de tubos de aluminio de OBO. Los centradores de tubos permiten una colocación óptima del tubo y hacen girar las abrazaderas hasta adoptar la posición adecuada. Agujero alargado para poder realizar un ajuste lateral durante el montaje mediante tirafondos o tacos. Distancia de fijación recomendada: 50-60 cm.



**Alu** Aluminio

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2149916                   |
| Tipo                               | ALQ M16                   |
| Denominación 1                     | Abrazadera Quick          |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | M16                       |
| Material                           | Aluminio                  |
| Unidad VK más pequeña              | 100                       |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 0,78 kg                   |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1324 kg CO2e / 1 Unidad |



# Ficha Técnica

Abrazadera OBO-Quick, aluminio

Referencia: 2149916



## Dimensiones



|          |         |
|----------|---------|
| Medida A | 22 mm   |
| Medida B | 18 mm   |
| Medida E | 5,1 mm  |
| Medida F | 9,5 mm  |
| Medida h | 18,5 mm |
| Medida H | 25 mm   |

## Datos técnicos

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Tubular                      | no               |
| Número de cables / tubos     | 1                |
| Valores de extracción        | 55 N             |
| Tipo de fijación             | Agujero de rosca |
| cerrado                      | no               |
| Libre de halógenos           | no               |
| Con inserción                | no               |
| Tamaño nominal               | 16               |
| Conforme a ROHS              | sí               |
| Rango de sujeción D máx.     | 16 mm            |
| Rango de sujeción D mín.     | 16 mm            |
| Rango de temperatura máx.    | 90 °C            |
| Rango de temperatura         | -25 °C           |
| Resistente a los UV          | sí               |
| Resistance to impact         | 2 J              |
| Resistance to lateral load   | 105 N            |
| Resistance to axial load     | 15 N             |
| Resistance against corrosion | Alta             |