

Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal DIN 933

Referencia: 3156706



Tomillo de cabeza hexagonal según DIN 933 con rosca métrica. Clase de resistencia mínima 8.8.



St	Acero
ZL	Lámina de cinc

Datos maestros

Referencia	3156706
Tipo	SKS M6x16 ZL
Denominación 1	Tomillo cabeza hexagonal
Suministrable a partir de	01.04.2019
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x16
Material	Acero
Superficie	Lámina de cinc
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,53 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0123 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal DIN 933

Referencia: 3156706



Dimensiones



Longitud	16 mm
Medida d	6 mm
Medida L	16 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	8.8
Rosca	M6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	16 mm
Forma de la cabeza	Hexagonal (hexagonal)
Con brida	no
Con tuerca	no
Con arandela	no
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Hexagonal (hexagonal)
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no