

# Ficha Técnica

## Curva Quick-Pipe 90°, blanco puro

Referencia: 2154062



Pieza preformada para tubos de plástico para la instalación eléctrica para crear una curva de 90°. Adecuado para Quick-Pipe® o tubo corrugado. Cierre y apertura sin herramientas. Utilizable en el margen de temperatura de -25 °C a +60 °C.



**PP** Polipropileno

### Datos maestros

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Referencia                         | 2154062                   |
| Tipo                               | 3000 BMS M16 RW           |
| Denominación 1                     | Ángulo de 90 Quick-Pipe   |
| Fabricante                         | OBO                       |
| Dimensión                          | M16                       |
| Color                              | blanco puro; RAL 9010     |
| Material                           | Polipropileno             |
| Unidad VK más pequeña              | 10                        |
| Cantidad                           | Pieza                     |
| Peso                               | 0,592 kg                  |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0295 kg CO2e / 1 Unidad |


# Ficha Técnica

Curva Quick-Pipe 90°, blanco puro

Referencia: 2154062



## Dimensiones



|           |         |
|-----------|---------|
| Medida B  | 21,4 mm |
| Medida d  | 15,6 mm |
| Medida L  | 69 mm   |
| Medida L1 | 28 mm   |
| Medida R  | 20 mm   |

## Datos técnicos

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Versión                           | Clavija de enchufe |
| Flexible                          | no                 |
| Libre de halógenos                | sí                 |
| Con abertura de inspección y tapa | no                 |
| Con manguito                      | no                 |
| Superficie pulida                 | no                 |
| Superficie pulida                 | no                 |
| Conforme a ROHS                   | sí                 |
| Rango de temperatura máx.         | 60 °C              |
| Rango de temperatura              | 0 °C               |
| Ángulo del codo                   | 90 °               |
| De dos partes                     | sí                 |