

Ficha Técnica

Pinzas para cables, para 10 conductores, resistente a las llamas

Referencia: 2204924



Versión retardante a la llama, especial para utilizar en falsos techos.
Termopl. Poliéster, gris piedra RAL 7030, resistente al fuego según VDE 0471/DIN IEC 695, parte 2-1, temperatura de prueba de 960 °C, o V-O según UL 94, libre de halógenos.
Altura de bornes 9 mm, con distanciador 13 mm.
Orificio de fijación de 6 mm de Ø.
2034/F para máx. 10 conductores NYM 3 x 1,5 mm²



PBPT Tereftalato de polibutileno

Datos maestros	
Referencia	2204924
Tipo	2034 F
Denominación 1	Pinza para cables
Fabricante	OBO
Dimensión	2x5 NYM3x1,5
Color	gris piedra; RAL 7030
Material	Tereftalato de polibutileno
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	0,808 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0118 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones	

Ficha Técnica

Pinzas para cables, para 10 conductores, resistente a las
llamas

Referencia: 2204924



Datos técnicos

Número de conductores NYM 3 x 1,5	10
Tipo retardante de llama	no
Antiinflamable	la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 750°C
Mantenimiento de función	no
Libre de halógenos	sí
Con taco	no
Conforme a ROHS	sí