


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M8 F

Referencia: 3158624



Tomillo de cabeza hexagonal para fijación universal de componentes de construcción. Incluida tuerca hexagonal y 2 arandelas.



St

Acero

F

galvanizado en caliente

Datos maestros

Referencia	3158624
Tipo	SKS 8x16 F
Denominación 1	Tomillo cabeza hexagonal
Denominación 2	con tuerca y arandelas
Fabricante	OBO
Dimensión	M8x16
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	Galvanizado en caliente
Norma superficies	DIN 267, Teil 10
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,691 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0497 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tomillo de cabeza hexagonal M8 F

Referencia: 3158624



Dimensiones



Longitud	16 mm
Medida d	8 mm
Medida L	16 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	8.8
Rosca	M 8 x 16
Rosca métrica	8
Tipo de rosca	Métrico
Largo de la rosca	16 mm
Paso de rosca	1,25 mm
Forma de la cabeza	Hexagonal (hexagonal)
Con tuerca	sí
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	13
Sistema roscado	Hexagonal (hexagonal)
Autofijador	no
Rosca completa	sí
Rosca izquierda	no