Ficha Técnica

Tuerca hexagonal DIN 934 V2A

Referencia: 3397068

Tuerca hexagonal según DIN 934 con rosca métrica.



CE

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	3397068
Tipo	HN M6 A2
Denominación 1	Tuerca hexagonal
Fabricante	OBO
Dimensión	M6
Material	Acero inoxidable
Superficie	Pulido, con tratamiento posterior
Norma superficies	
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,215 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0106 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tuerca hexagonal DIN 934 V2A

Referencia: 3397068

Dimensiones



Medida d	6 mm
Medida h	5,2 mm

Datos técnicos

Rosca	M6
Rosca métrica	6
Tipo de rosca	Métrico
Libre de halógenos	sí
Con brida	no
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Autofijador	no
Rosca izquierda	no
Rosca imperial	1/4 pulgada
Versión de tuerca	Tuerca
Tuerca de sistema roscado	Hexágono exterior