

Ficha Técnica

Tuerca hexagonal DIN 934 G

Referencia: 3400107



Tuerca hexagonal según DIN 934 con rosca métrica.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3400107
Tipo	HN M10 G
Denominación 1	Tuerca hexagonal
Fabricante	OBO
Dimensión	M10
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,014 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0283 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tuerca hexagonal DIN 934 G

Referencia: 3400107



Dimensiones



Medida d	10 mm
Medida h	8,4 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	8.8
Rosca	M10
Rosca métrica	10
Tipo de rosca	Métrico
Libre de halógenos	sí
Con brida	no
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	17
Autofijador	no
Rosca izquierda	no
Rosca imperial	3/8 pulgada
Versión de tuerca	Tuerca
Tuerca de sistema roscado	Hexágono exterior