Ficha Técnica

Tuerca hexagonal con dentado inferior DIN 6923 V2A

Referencia: 3156120

Tuerca con arandela adosada según EN 1661.



CE

A2	Acero inoxidable
2B	Pulido, con tratamiento posterior

Datos maestros


Referencia	3156120
Tipo	KM M8 A2
Denominación 1	Tuerca hexagonal con collarín
Denominación 2	dentada bajo cabeza
Fabricante	OBO
Dimensión	M8
Material	Acero inoxidable
Superficie Norma superficies	Pulido, con tratamiento posterior
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	0,8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0386 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Tuerca hexagonal con dentado inferior DIN 6923 V2A

Referencia: 3156120

Dimensiones



Medida d	17,9 mm
Medida h	8 mm

Datos técnicos

Rosca	M8
Rosca métrica	8
Tipo de rosca	Métrico
Libre de halógenos	sí
Con brida	sí
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	13
Autofijador	no
Rosca izquierda	no
Rosca imperial	3/8 pulgada
Versión de tuerca	Tuerca
Tuerca de sistema roscado	Hexágono exterior