


Ficha Técnica

Tuerca hexagonal DIN 934 G

Referencia: 3400123



Tuerca hexagonal según DIN 934 con rosca métrica.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3400123
Tipo	HN M12 G
Denominación 1	Tuerca hexagonal
Fabricante	OBO
Dimensión	M12
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,73 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0369 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Tuerca hexagonal DIN 934 G

Referencia: 3400123



Dimensiones



Medida d	12 mm
Medida h	10,8 mm

Datos técnicos

Clase de resistencia	8.8
Rosca	M12
Rosca métrica	12
Tipo de rosca	Métrico
Libre de halógenos	sí
Con brida	no
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	19
Autofijador	no
Rosca izquierda	no
Rosca imperial	1/2 pulgada
Versión de tuerca	Tuerca
Tuerca de sistema roscado	Hexágono exterior