

Ficha Técnica

Basculante de carga pesada

Referencia: 3482014



2 Arandelas y 2 tuercas hexagonales, con varilla roscada.



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3482014
Tipo	453 M6x100 G
Denominación 1	Basculante
Fabricante	OBO
Dimensión	M6x100mm
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	5,25 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1236 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Basculante de carga pesada

Referencia: 3482014



Dimensiones



Longitud	100 mm
----------	--------

Datos técnicos

Versión	Con vástago roscado
Agujero	16 mm
Diámetro del orificio mín.	16 mm
Carga de fractura	0,7 kN
Rosca	M6
Tipo de rosca	Métrico
Con arandela	sí
Conforme a ROHS	sí
Anillo protector para cerámica	no