

Ficha Técnica


Tomillo de anclaje MMS-plus ST 6x55 con rosca

Referencia: 3498264



Tomillo de anclaje con cabeza redonda contra el fuego para el montaje directo sin tacos. Ancho de llave 10, agujero de perforación de 5 mm.

Producto de construcción con marcado CE probado de acuerdo con EAD con Evaluación Técnica Europea (ETA) y prueba de aplicabilidad. Capacidades de carga probadas bajo exposición al fuego hasta la clase de resistencia R120.



St

Acero

G

electrozincado

Datos maestros

Referencia	3498264
Tipo	MMS+ ST 6x55
Denominación 1	Tomillo protección c/fuego
Denominación 2	con rosca
Fabricante	OBO
Dimensión	6x55mm
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,03 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Tomillo de anclaje MMS-plus ST 6x55 con rosca

Referencia: 3498264



Dimensiones



Tamaño	6x55
Longitud	55 mm
Medida L	55 mm

Datos técnicos

Profundidad del agujero	40 mm
Diámetro del orificio mín. endurecido	5 mm
Rosca	M6
Diámetro de rosca ST	6
Espesor de apriete	5 mm
Forma de la cabeza	Otros
Conforme a ROHS	sí
Ancho de llave	10
Sistema roscado	Hexagonal (hexagonal)
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120