

Ficha Técnica

Anclaje redondo MMS-plus P 7,5x75, con cabeza redonda,
de acero inoxidable A4

Referencia: 3498274



Anclaje de acero inoxidable para el montaje directo sin tacos en hormigón fisurado y no fisurado, y muros. Con cabezal redondo para las fijaciones universales en espacios húmedos y zonas exteriores. Accionamiento Torx T30.

Producto de construcción con marcado CE probado de acuerdo con EAD con Evaluación Técnica Europea (ETA) y prueba de aplicabilidad. Capacidades portantes probadas en caso de carga de fuego hasta clase de resistencia al fuego R120.



A4 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	3498274
Tipo	MMS+ P 7.5x75 A4
Denominación 1	Tomillo protección c/fuego
Denominación 2	cabeza plana
Fabricante	OBO
Dimensión	7,5x75mm
Color	acero inoxidable
Material	Acero inoxidable 1.4401
Unidad VK más pequeña	50
Cantidad	Pieza
Peso	1,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.


Ficha Técnica

Anclaje redondo MMS-plus P 7,5x75, con cabeza redonda,
de acero inoxidable A4

Referencia: 3498274



Dimensiones



Tamaño	7,5x75
Longitud	75 mm
Medida L	75 mm

Datos técnicos

Modelo de tacos / clavos / tornillos	Taco espiral
Profundidad del agujero	80 mm
Diámetro del orificio mín. endurecido	6 mm sí
Diámetro de rosca ST	7,5
Espesor de apriete	35 mm
Diámetro de la cabeza	14,5 mm
Forma de la cabeza	Otros
Conforme a ROHS	sí
Sistema roscado	Torx
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120