

Ficha Técnica

Clavo N con rosca G

Referencia: 3499020



Clavo con rosca para anclar, por ejemplo, revestimientos de protección contra incendios, carriles de montaje, abrazaderas metálicas y subestructuras de madera y metal, etc., en paredes y techos de hormigón fisurado, tanto en interiores como en exteriores. Para introducir mediante golpe con martillo. Cuando se aplica tensión, el anclaje de clavo se expande automáticamente y se fija en el pozo. No se oxida y ofrece una alta resistencia a la corrosión. Probado según técnica de protección contra el fuego, clase de resistencia al fuego R 120 según autorización técnica europea ETA-06/0175.




St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	3499020
Tipo	FNAIL 6x30M6/5
Denominación 1	Anclaje clavo con rosca
Denominación 2	con rosca M6
Fabricante	OBO
Dimensión	6x50
Color	zinc
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	100
Cantidad	Pieza
Peso	1,159 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.

Dimensiones



Longitud	55 mm
Medida L	55 mm

Ficha Técnica

Clavo N con rosca G

Referencia: 3499020



Datos técnicos

Versión	Percusión
Dispositivo de fijación	Otros
Profundidad del agujero	45 mm
Diámetro del orificio mín.	6 mm
Rosca	M6
Rosca métrica	6
Espesor de apriete	10 mm
Conforme a ROHS	sí
Autorroscante	no
Autorizaciones disponibles	sí
Apropiado para material de construcción	Ladrillo silicocalcáreo Hormigón Piedra natural
Modo de montaje taco, anclaje	Montaje pasante