


Ficha Técnica

Set de protección MCD + V20 3 polos sin corriente de fuga
+ NPE con señalización remota
Referencia: 5089777



Set de protección VA, combinación de descargador de rayos y sobretensiones tipo 1+2

- Para conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Capacidad de descarga de corriente de rayo de hasta 50 kA (10/350) por polo y hasta 125 kA (10/350) N-PE
- Sin corriente de fuga
- Descargador, enchufable, incluye puentes de conexión, borne de conexión identificado
- Descargador encapsulado y sin gaseo, para utilizar en armarios de distribución

Aplicación: instalaciones industriales con exigencias especiales.



Datos maestros	
Referencia	5089777
Tipo	PS4-VA TT+FS
Denominación 1	Set de protección
Denominación 2	5 polos con FS, sin corr. fuga
Fabricante	OBO
Dimensión	255V
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	215 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	11,1332 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Set de protección MCD + V20 3 polos sin corriente de fuga
+ NPE con señalización remota

Referencia: 5089777



Dimensiones



Datos técnicos

Corriente de impulso de descarga (8/20 µs) [total]	100 kA
Tiempo de reacción	<25 ns
Con riesgo de emisión de chispas	no
Versión	3+NPE con señalización a distancia
Modelo de polos	3+N/PE
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	12
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs)	100 kA
Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total]	100 kA
Señalización remota	sí
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento (eff) [N-PE]	25 kA
Capacidad de extinción de corriente de seguimiento Ieff	12,2 kA
Máxima tensión de funcionamiento CA	255 V
Resistencia al cortocircuito	25 kA
Resistencia al cortocircuito con máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red	25 kA
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	50 mm²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	10 mm²
LPZ	0→2
Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red	125
Máx. protección previa por fusibles	125 A
Máxima corriente de descarga (8/20 µs)	100 kA
Modo de montaje	Rail simétrico 35 mm
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs)	100 kA
Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)	230 V
Estructura de red	Otros
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP20
Nivel de protección	≤1,3 kV


Ficha Técnica

Set de protección MCD + V20 3 polos sin corriente de fuga
+ NPE con señalización remota

Referencia: 5089777



Datos técnicos



Señalización en el dispositivo	Visual
Clasificación según la norma EN 61643-11	Tipo 1+2
SPD según IEC 61643-1	clase I+II
Rango de temperatura máx.	85 °C
Rango de temperatura	-40 °C