

Ficha Técnica

Borne conductor redondo hasta 25 mm² para 1801 VDE

Referencia: 5015758



- Para conductores unifilares o multifilares de 2,5-25 mm²
- Para conductores de hilo fino hasta 16 mm² (máx. Ø 7 mm)
- 1 unidad de división
- Resistente a una corriente de rayo de 100 kA (10/350)
- Acero electrogalvanizado
- Abrazadera de tracción con dispositivo de retención de tornillos para impedir que se aflojen (exigido, p. ej. en el sector industrial y en las zonas Ex)



St	Acero
G	electrozincado

Datos maestros

Referencia	5015758
Tipo	1801 RK25
Denominación 1	Borne en línea
Denominación 2	para barra ómnibus equip.
Fabricante	OBO
Dimensión	25mm ²
Material	Acero
Superficie	electrozincado
Norma superficies	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	1,323 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,0439 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Borne conductor redondo hasta 25 mm² para 1801 VDE

Referencia: 5015758



Dimensiones



Ancho 12 mm

Datos técnicos

Conexión	2,5-25 mm ²
Apropiado para conexión de conductor de cinta	no
Apropiado para la conexión de conductor redondo	sí
Apropiado para la conexión de conductor sectorial	no
Máx. Sección de conductor	25 mm ²
Conforme a ROHS	sí
Unidad de división TE (10 mm)	1
Adecuado para barra colectora	Otros