

Ficha Técnica

Protector coaxial para conexión SMA: hembra/hembra

Referencia: 5093277



Dispositivos coaxiales de protección de líneas de datos

- Elevada resistencia a intensidades de corriente de rayo de 2 x 2,5 kA (10/350)
- Fácil montaje (adaptador), m = conector, w = hembra
- Óptimo comportamiento de transmisión
- 5 años de garantía
- Con conector SMA
- Incluye abrazadera Multi-Quick 25-28 de OBO para una fácil instalación
- Tecnología de 50Ω

Aplicación: sistemas de radio y de datos con conector SMA



Datos maestros

Referencia	5093277
Tipo	DS-SMA W/W
Denominación 1	Dispositivo de protección
Denominación 2	para líneas de alta frecuencia
Fabricante	OBO
Dimensión	130V
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	7,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1077 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Protector coaxial para conexión SMA: hembra/hembra


Referencia: 5093277



Dimensiones



Datos técnicos



Control de descargadores	no
Número de polos	1
Atenuación de entrada (Insertion loss)	≤0,2 dB
Modelo a prueba de explosiones	no
Contacto de señalización remota	no
Corriente de impulso de descarga total (10/350)	5 kA
Corriente de impulso de descarga total (8/20)	10 kA
Frecuencia límite	3700 MHz
Máxima tensión de funcionamiento CA	130 V
Máxima tensión de funcionamiento CC	185 V
Valor cresta de corriente de rayo	2,5 kA
Resistencia de aislamiento	>1 GΩ
Capacidad (hilo-hilo)	<10 pF
Capacidad (hilo-tierra)	<10 pF
Kategorie	Tipo 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Modo de montaje	Conector/adaptador de cable
Corriente de carga nominal CA	7 A
Corriente de carga nominal CC	10 A
Norma de ensayo	IEC 61643-21
Conforme a ROHS	sí
Atenuación de retorno	≥14 dB
Conexión del apantallamiento	sí
Apantallamiento	Directo
Clase de protección	IP10
Nivel de protección	<800 V
Nivel de protección conductor-conductor	<800 V
Nivel de protección conductor-tierra	<800 V
Señalización en el dispositivo	ninguna
SPD según IEC 61643-21	Categoría I+II / D1+C2
Conector / hilos protegidos	SMA
Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - conductor	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)

Ficha Técnica

Protector coaxial para conexión SMA: hembra/hembra

Referencia: 5093277



Datos técnicos



Resistencia a la sobrecorriente momentánea conductor - tierra	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-40 °C
Impedancia característica	50 Ω