

Ficha Técnica

Soporte de conductor en tejados para teja de cumbrera,
180-240 mm, Rd 8-10, FT
Referencia: 5202566



- Ajustable entre 180 y 240 mm
- Con 3 pernos roscados M8 para posicionar un soporte para conductor

St Acero

FT Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros


Referencia	5202566
Tipo	132 N-DK
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Denominación 2	para teja de cumbrera
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10 mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	19,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4988 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Soporte de conductor en tejados para teja de cumbrera,
180-240 mm, Rd 8-10, FT
Referencia: 5202566



Dimensiones



Longitud	25 mm
Altura	122 mm

Datos técnicos

Aplicación	Cumbrera / lima tesa
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de apriete
Diámetro del conductor máx.	10
Diámetro del conductor mín.	8
Modo de montaje	Tensable
Altura de montaje	20 mm
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	240 mm
Rango de sujeción D mín.	180 mm
Material del soporte	Plástico
Material del soporte	Acero, galvanizado por inmersión en caliente