

Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbre-
ra, 185-260 mm, Rd 8, A2

Referencia: 5202836



- Anchura ajustable de 185-260 mm
- Montaje rápido mediante tornillo de mariposa

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5202836
Tipo	132 VA 35
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Denominación 2	para teja de cumbre- ra
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10 mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	13,7 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to- Gate	0,6483 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados para teja de cumbre-
ra, 185-260 mm, Rd 8, A2

Referencia: 5202836



Dimensiones



Longitud	25 mm
Altura	138,5 mm

Datos técnicos

Aplicación	Cumbrera / lima tesa
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de clip
Diámetro del conductor máx.	8
Diámetro del conductor mín.	8
Modo de montaje	Tensable
Altura de montaje	35 mm
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí
Rango de sujeción D máx.	260 mm
Rango de sujeción D mín.	185 mm
Material del soporte	Acero inoxidable (V2A)
Material del soporte	Acero inoxidable (V2A)