


Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados de teja y pizarra

Referencia: 5215307



- Altura del soporte de conductor en tejado: 74 mm
- Con perforación de Ø 5,5 mm
- Soporte para conductor de poliamida



A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5215307
Tipo	157 ND-VA
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Denominación 2	tejas y pizarra, para RD 8-10
Fabricante	OBO
Dimensión	260mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	6 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3153 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados de teja y pizarra

Referencia: 5215307



Dimensiones



Longitud	260 mm
Ancho	25 mm
Altura	74 mm

Datos técnicos

Aplicación	Superficie del tejado
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de apriete
Diámetro del conductor máx.	10
Diámetro del conductor mín.	8
Modo de montaje	Atornillable
Altura de montaje	74 mm
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Plástico
Material del soporte	Acero inoxidable (V2A)