


Ficha Técnica

Soporte de conductores en tejados para tejados de teja,
acodado, Rd 8
Referencia: 5215879



- Con base flexible de cobre para equilibrarlo en tejados con tejas (fácil de doblar)
- Soporte de acero inoxidable bañado en cobre (V2A)
- Base acodada para un rápido montaje



Cu Cobre

Datos maestros	
Referencia	5215879
Tipo	157 FX-CU
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Denominación 2	con parte inferior flexible
Fabricante	OBO
Dimensión	8mm
Material	Cobre
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	7,5 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,1816 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Soporte de conductores en tejados para tejados de teja,
acodado, Rd 8

Referencia: 5215879



Dimensiones



Longitud	140 mm
Ancho	25 mm
Altura	38,5 mm

Datos técnicos

Aplicación	Superficie del tejado
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de clip
Diámetro del conductor máx.	8
Diámetro del conductor mín.	8
Modo de montaje	Para enganchar
Altura de montaje	26,5 mm
Ancho	Rd 8 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Acero inoxidable (V2A)
Material del soporte	Aluminio