

Ficha Técnica

Zócalo multibase

Referencia: 5096648




- Apropriado Para V25-B+C, V20-C y V10-C
- Premontado y listo para conectar
- Para sistemas de redes TN
- Bornes multifunción para una conexión confortable con dispositivos de montaje en serie
- Las partes activas se pueden girar 180 grados



Datos maestros

Referencia	5096648
Tipo	MB 1
Denominación 1	Zócalo
Denominación 2	de 1 polo
Fabricante	OBO
Dimensión	1-polig
Unidad VK más pequeña	1
Cantidad	Pieza
Peso	9,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3598 kg CO2e / 1 Unidad

Dimensiones



Ficha Técnica

Zócalo multibase

Referencia: 5096648



Datos técnicos

Modelo de polos	1
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	35 mm ²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	2,5 mm ²
Modo de montaje	Rail simétrico 35 mm
Estructura de red	TN
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP20
Señalización en el dispositivo	ninguna
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-40 °C