


# Ficha Técnica

## Conector adaptable A4

Referencia: 5311404



- Para uniones en T, en cruz y en paralelo
- Componente completo de A4
- Montaje rápido gracias a un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable
- Satisface las exigencias de VDE 0185-305 (IEC 62305)



**A4** Acero inoxidable

### Datos maestros

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia                         | 5311404                        |
| Tipo                               | 249 8-10 V4A                   |
| Denominación 1                     | Conector rápido redon./redon.  |
| Denominación 2                     | Vario                          |
| Fabricante                         | OBO                            |
| Dimensión                          | 40x40mm                        |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 |
| Unidad VK más pequeña              | 10                             |
| Cantidad                           | Pieza                          |
| Peso                               | 9,5 kg                         |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6844 kg CO2e / 1 Unidad      |


# Ficha Técnica

## Conector adaptable A4


Referencia: 5311404



### Dimensiones



|          |       |
|----------|-------|
| Longitud | 40 mm |
| Medida A | 40 mm |



### Datos técnicos

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Conexión                                         | Conductor redondo*                  |
| Aplicación TBS                                   | Sistema de conexión                 |
| Tipo de tornillo de fijación                     | Tomillo de cabeza hexagonal         |
| Tipo de conector                                 | Borne de unión multifuncional       |
| Conducción de corriente de rayo                  | H/100 kA                            |
| Apropiado para conexión                          | Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Corriente de cortocircuito (50 HZ)(1 s; ≤300 °C) | 1,4 kA                              |
| Ancho                                            | Rd 8-10 mm                          |
| Conforme a ROHS                                  | sí                                  |
| Diámetro de conductor redondo conductor 1 máx.   | 10 mm                               |
| Diámetro de conductor redondo conductor 1 mín.   | 8 mm                                |
| Diámetro de conductor redondo conductor 2 máx.   | 10 mm                               |
| Diámetro de conductor redondo conductor 2 mín.   | 8 mm                                |
| Placa intermedia                                 | no                                  |