

Ficha Técnica

Protección MSR para alimentación de corriente de 2 polos
con señalización remota 12 V AC/DC
Referencia: 5097454



Protección contra sobretensiones/protección fina de red tipo 3 según EN 61643-11 con señalización remota

- Con señalización remota: contacto inversor sin potencial
- Apropiado para sistemas de tensión alterna y continua
- Con indicación visual de funcionamiento
- Con bornes de conexión sin tornillos de fácil montaje
- Ahorra espacio gracias a un módulo de 17,5 mm
- Conexión en estrella

Aplicación: Uso universal en carril DIN de 35 mm en armarios de distribución convencionales.



Datos maestros		
Referencia	5097454	
Tipo	VF12-AC/DC-FS	
Denominación 1	Descargador de sobretensiones	
Denominación 2	con señalización remota	
Fabricante	OBO	
Dimensión	12V	
Unidad VK más pequeña	1	
Cantidad	Pieza	
Peso	6,4 kg	
Unidad de peso	kg/100 ud.	
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,2987 kg CO2e / 1 Unidad	


Ficha Técnica

Protección MSR para alimentación de corriente de 2 polos
con señalización remota 12 V AC/DC

Referencia: 5097454



Dimensiones



Datos técnicos

Tiempo de reacción	<25 ns
Con riesgo de emisión de chispas	no
Modelo de polos	2
Ancho de construcción en divisiones (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura de servicio máx.	80 °C
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Señalización remota	sí
Contactos FM	Contacto inversor
Máxima tensión de funcionamiento CA	13,5 V
Máxima tensión de funcionamiento CC	18 V
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.	2,5 mm ²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.	0,14 mm ²
LPZ	2→3
Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red	20
Máx. protección previa por fusibles	20 A
Máxima corriente de descarga (8/20 µs)	2 kA
Modo de montaje	Raíl simétrico 35 mm
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs)	0,7 kA
Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)	12 V
Estructura de red	Otros
Corriente nominal (terminal de entrada/salida)	20 A
Número de polos	3
Categoría de pruebas tipo 3	sí
Conforme a ROHS	sí
Clase de protección	IP20
Nivel de protección	≤0,11 kV
Nivel de protección [L-N]	0,11


Ficha Técnica

Protección MSR para alimentación de corriente de 2 polos
con señalización remota 12 V AC/DC

Referencia: 5097454



Datos técnicos



Nivel de protección conductor-conductor	<110 V
Nivel de protección conductor-tierra	<1200 V
Señalización en el dispositivo	Visual
Clasificación según la norma EN 61643-11	Tipo 3
SPD según IEC 61643-1	clase III
Rango de temperatura máx.	80 °C
Rango de temperatura	-40 °C