


Ficha Técnica

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm Cu

Referencia: 5312418



- Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Para: Rd 8-10 x Rd 8-10 / FL 30
- Con placa intermedia
- Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8 de acero inoxidable (A2)



Cu Cobre

Datos maestros	
Referencia	5312418
Tipo	252 8-10 CU
Denominación 1	Conector en cruz
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Cobre
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	38,94 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1805 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector en cruz con placa intermedia para Rd 8-10 mm Cu


Referencia: 5312418



Dimensiones



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Conector en cruz
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Apropiado para conexión	Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	sí