


Ficha Técnica

Conector en cruz redondo/redondo sin placa intermedia A4

Referencia: 5312594



- Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Para: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8 (F)



A4 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5312594
Tipo	253 S3 V4A
Denominación 1	Conector en cruz redon./redon.
Denominación 2	sin placa intermedia
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10mm
Material	Acero inoxidable 1.4401
Unidad VK más pequeña	3400
Cantidad	Pieza
Peso	25,9 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	1,1945 kg CO2e / 1 Unidad


Ficha Técnica

Conector en cruz redondo/redondo sin placa intermedia A4

Referencia: 5312594



Dimensiones



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Conector en cruz
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Apropiado para conexión	Conductor redondo Rd 8-10 / Rd 8-10
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	no