


# Ficha Técnica

## Soporte para conductor de cumbrera con muelle tensor

Referencia: 5203015



- Para conductor redondo Rd 8
- Zona de apriete de 280-380 mm



**A2** Acero inoxidable

| Datos maestros                     |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Referencia                         | 5203015                     |
| Tipo                               | 132 U                       |
| Denominación 1                     | Soporte conductor cumbrera  |
| Denominación 2                     | ajuste de longitud variable |
| Fabricante                         | OBO                         |
| Dimensión                          | 8mm                         |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301     |
| Unidad VK más pequeña              | 20                          |
| Cantidad                           | Pieza                       |
| Peso                               | 7 kg                        |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                  |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3737 kg CO2e / 1 Unidad   |


# Ficha Técnica

## Soporte para conductor de cumbrera con muelle tensor

Referencia: 5203015



### Dimensiones



|          |         |
|----------|---------|
| Longitud | 275 mm  |
| Ancho    | 28 mm   |
| Altura   | 28,3 mm |

### Datos técnicos

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Aplicación                     | Cumbrera / lima tesa   |
| Tipo de fijación del conductor | Con abrazadera de clip |
| Diámetro del conductor mín.    | 8                      |
| Modo de montaje                | Tensable               |
| Altura de montaje              | 20 mm                  |
| Ancho                          | RD 8 mm                |
| Conforme a ROHS                | sí                     |
| Rango de sujeción D máx.       | 380 mm                 |
| Rango de sujeción D mín.       | 280 mm                 |
| Material del soporte           | Acero inoxidable (V2A) |
| Material del soporte           | Acero inoxidable (V2A) |