

# Ficha Técnica

## Soporte para conductores en tejados de teja y pizarra

Referencia: 5215277



- Con perforación de Ø 5,5 mm
- Soporte para conductor de poliamida



**A2** Acero inoxidable

### Datos maestros

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Referencia                         | 5215277                        |
| Tipo                               | 157 NB-VA                      |
| Denominación 1                     | Soporte para conduc. en tejado |
| Denominación 2                     | tejas y pizarra, para RD 8-10  |
| Fabricante                         | OBO                            |
| Dimensión                          | 8-10 mm                        |
| Material                           | Acero inoxidable 1.4301        |
| Unidad VK más pequeña              | 20                             |
| Cantidad                           | Pieza                          |
| Peso                               | 6 kg                           |
| Unidad de peso                     | kg/100 ud.                     |
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3106 kg CO2e / 1 Unidad      |


# Ficha Técnica

## Soporte para conductores en tejados de teja y pizarra

Referencia: 5215277



### Dimensiones



|          |        |
|----------|--------|
| Longitud | 260 mm |
| Ancho    | 25 mm  |
| Altura   | 27 mm  |

### Datos técnicos

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Aplicación                     | Superficie del tejado     |
| Tipo de fijación del conductor | Con abrazadera de apriete |
| Diámetro del conductor máx.    | 10                        |
| Diámetro del conductor mín.    | 8                         |
| Modo de montaje                | Atornillable              |
| Altura de montaje              | 27 mm                     |
| Ancho                          | Rd 8-10 mm                |
| Conforme a ROHS                | sí                        |
| Material del soporte           | Plástico                  |
| Material del soporte           | Acero inoxidable (V2A)    |