Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-10, A2

Referencia: 5215374

- Con perforación de Ø 5,5 mm y acanaladura
- Soporte para conductor de poliamida

A2 Acero inoxidable

Datos maestros

Referencia	5215374
Tipo	157 LK-VA
Denominación 1	Soporte para conduc. en tejado
Denominación 2	de longitud ajustable
Fabricante	OBO
Dimensión	8-10 mm
Material	Acero inoxidable 1.4301
Unidad VK más pequeña	20
Cantidad	Pieza
Peso	8 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,3505 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Soporte para conductores en tejados de pizarra, Rd 8-10, A2

Referencia: 5215374

Dimensiones



Longitud	212 mm
Ancho	26 mm
Altura	38 mm

Datos técnicos

Aplicación	Superficie del tejado
Tipo de fijación del conductor	Con abrazadera de apriete
Diámetro del conductor máx.	10
Diámetro del conductor mín.	8
Modo de montaje	Atornillable
Altura de montaje	38 mm
Ancho	Rd 8-10 mm
Conforme a ROHS	sí
Material del soporte	Plástico
Material del soporte	Acero inoxidable (V2A)