


Ficha Técnica

Conector en cruz DIN para conductores planos

Referencia: 5314658



- Satisface las exigencias de VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3)
- Para: máx. FL 30 x FL 30 o máx. FL 40 x FL 40
- Sin placa intermedia
- Montado con 4 tornillos de cabeza hexagonal M8 x 25 y 4 tuercas hexagonales M8 (F)



St

Acero

FT

Galvanizado por inmersión en caliente

Datos maestros

Referencia	5314658
Tipo	256 A-DIN 30 FT
Denominación 1	Conector en cruz
Denominación 2	sin placa intermedia
Fabricante	OBO
Dimensión	30mm
Material	Acero
Superficie	Galvanizado por inmersión en caliente
Norma superficies	DIN EN ISO 1461
Unidad VK más pequeña	10
Cantidad	Pieza
Peso	22,55 kg
Unidad de peso	kg/100 ud.
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate	0,4932 kg CO2e / 1 Unidad

Ficha Técnica

Conector en cruz DIN para conductores planos


Referencia: 5314658



Dimensiones



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Datos técnicos

Tipo de tornillo de fijación	Tomillo de cabeza hexagonal
Tipo de conector	Conector en cruz
Conducción de corriente de rayo	H/100 kA
Apropiado para conexión	Conductor plano FI 30 / FI 30
Ancho	max. FL30 mm
Conforme a ROHS	sí
Placa intermedia	no